

圧力計 - MC 063



- ・ カプセルダイアフラム圧力計は、低圧測定に使用。
- ・ 高粘度流体または結晶性媒体が利用できる場合は使用しないこと。
- ・ 銅合金に適した液体および気体の圧力測定に使用すること。
- ・ 腐食性の気体または液体を測定する場合、ステンレススチール316Lの使用を推奨。
- ・ 振動を伴う環境や拍動圧下では液体充填タイプを使用すること。

主な用途：医療機器、ガス管線、エネルギー線、機械製造





構成特性

取り付けタイプ	・ ボトム接続
目盛単位	・ mbar
目盛範囲 (PN)	・ 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/400 · 0/600 · 0 - 1000
真空目盛範囲	・ -1000 / 0 · -100 / 0 · -160 / 0 · -250 / 0 · -400 / 0 · -600 / 0
ケース	・ 銅
斜面	
動き	・ 真ちゅう
窓	・ ポリカーボネート
湿ったパーツ	・ 銅合金
接続	・ G 1/4" B
ダイヤル	・ アルミニウム
ポインター	・ アルミニウム
溶接	・ はんだ付け

使用特性



作動圧力 (最大)	・ フルスケールの75%を超えてはならない。
流体温度	・ 最大値 + 60 ° C
整合	・ EN 837 - 3
精度等級	・ CL 1.6
外気温度	・ - 20 ... + 60 ° C
保護率	・ IP 41
機械的振動試験	・ 10Hz-150Hz 1オクターブ/分 - 3軸
機械的衝撃試験用負荷	・ 15g
最適作動範囲	・ 以下の間 0.1 x PN および 0.75 x PN
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C

製図のイメージ - MC 063





gr.
580

063 13 001 /



gr.
690

063 13 002 /



gr.
750

063 13 003 /